

重量:(g)/個、寸法:mmは参考値です。

## 医薬品用 | クリックロック

## Plastic Closures



22クリックロック (CR機能付きキャップ)			
対象容器	プラスチックボトル、ガラスビン		
充填条件例	中温、耐熱		
材質	HDPE(アウター)、PP(インナー)、PET(パッキン)		
重量	5.60	入数/個	2,500


- ・薬品など危険物の誤飲を防ぐために、開栓方法を工夫したキャップです。
- ・キャップを押し下げずに開栓しようとした場合、「クリック音」が発生します。
- ・「クリック音」によって、開栓している行為を周囲にいる人に伝え、乳幼児の悪戯や誤飲を防ぐ事ができます。

### チャイルドレジスタンス (Child Resistance) 機能


子供が簡単に製品を操作できることで危険が生じないように、防止装置などを加える仕組みのことを言います。すでに欧米では、医薬品のキャップなどにもCR機能を付けることを義務化しています。

#### キャップの開け方/閉め方


開栓方法は「プッシュ&ターン方式」です。  
キャップ天面を押し下げながら反時計方向に回転させます。  
リシール時は、時計方向に回転させてキャップを閉めます。



キャップ寸法




対象容器口寸法



重量:(g)/個、寸法:mmは参考値です。

## 医薬品用 | 薬用規格樹脂キャップ

## Plastic Closures




薬用規格樹脂キャップ	
対象容器	プラスチックボトル、ガラスビン
充填条件例	常温
材質	PP

- ・本体はPP材を使用しグリップ性が良く、開栓しやすい形状としています。
- ・シール材はPPフィルムを貼った発泡PEパッキン材を使用しています。
- ・3号、5号、8号、10号の4サイズを展開しています。

### ▼ラインナップ

品名	キャップ寸法		対象容器口寸法		重量	入り数/個
	外径	全高	口外径	ビード高さ		
薬用規格樹脂キャップ 3号	29.40	11.20	26.50	9.00	2.45	2,500
薬用規格樹脂キャップ 5号	34.80	13.30	31.50	10.00	3.90	1,500
薬用規格樹脂キャップ 8号	39.70	14.40	36.50	11.00	5.15	1,200
薬用規格樹脂キャップ 10号	42.70	14.40	39.50	11.00	5.70	1,000

キャップ寸法参考



対象容器口寸法参考

